# SH-20KS0,25-2,50 - Contact à sertir

1244461

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1244461

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 0,25 $mm^2$ ... 2,5 $mm^2$, matériau de contact: CuZn, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

## Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1244461 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | ABREBG |
| Product key | ABREBG |
| GTIN | 4063151456016 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,122 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,039 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Contact à sertir |
| Type de matériau du contact | tourné |

### Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Section de raccordement | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Contact | CuZn |
| Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire) | Ni |
| Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure) | Au |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Diamètre (Diamètre de contact) | 2 mm |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | 100 |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000796 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr