UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batterie de rechange à alimentation secourue

1283116

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1283116

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Batterie de rechange, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Uniquement pour 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH à partir de V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA et 1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1283116
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUEV3
Product key	CMUEV3
GTIN	4063151487676
Poids par pièce (emballage compris)	2☐942 g
Poids par pièce (hors emballage)	2☐950 g
Numéro du tarif douanier	85072080
Pays d'origine	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batterie de rechange à alimentation secourue

1283116

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1283116

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque concernant la batterie	Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ».

Stockage d’énergie

Entrée

Tension d'entrée	2x 12 V
Capacité nominale	4 Ah

Généralités

Type de batterie	BB Battery HR4.2-12FR
Technologie pile	VRLA-AGM
IQ-Technology	non
Dernière mise en service (accu uniquement)	6 Mois (0 °C ... 20 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine	3 Mois ... 6 Mois (20 °C ... 30 °C)
	1 Mois ... 3 Mois (30 °C ... 40 °C)

Propriétés du produit

Type de produit	Batterie
Gamme de produits	Batterie de rechange
Elimination	Les piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III
Degré de pollution	2

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	82 mm
Hauteur	142 mm
Profondeur	102 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 40 °C
Température ambiante (charge)	0 °C ... 40 °C
Température ambiante (décharge)	-20 °C ... 50 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1283116

GOST-R
Identifiant de lhomologation: ROSS DE.BL08.D00191

EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*01.B.78948/21

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	ce8b8e63-e493-48b1-baf3-a970ee89c8c7

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr