THERMOMARK E.WRAP SET - Kit applicateur

1287054

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1287054

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de matériel comprenant l'applicateur THERMOMARK E.WRAP et le système d'impression compatible THERMOMARK E.300 D destiné à imprimer et à appliquer des étiquettes d'enroulement de câble E-WML... sur des conducteurs et des câbles.

Description du produit

Le kit THERMOMARK E.WRAP permet d'augmenter la productivité des conducteurs lors du repérage des conducteurs et des câbles. La combinaison de l'imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 BASIC et de l'applicateur THERMOMARK E.WRAP rend les opérations de marquage des conducteurs et des câbles le plus efficaces possible. Vous disposez ainsi d'un système d'application et d'impression automatisé avec lequel vous obtenez un gain de temps pouvant atteindre 60 % par rapport aux opérations manuelles de marquage.
La THERMOMARK E.WRAP applique des étiquettes d'enroulement de câble automatiquement sur des corps cylindriques - avec un niveau de qualité constant. Cette caractéristique est primordiale pour les étiquettes d'enroulement de câble car elles présentent un laminé de protection supplémentaire qui protège la surface imprimée. La solution de repérage obtenue est ainsi particulièrement résistante, ce qui est important par ex. pour une utilisation en extérieur. Pour simplifier son maniement le plus possible, l'appareil est équipé d'une échelle de mesure réglable qui garantit que le repérage sera toujours appliqué à la distance voulue de l'extrémité du câble. Ce système efficace permet de repérer automatiquement tous les diamètres compris entre 2 mm/0,08" et 16 mm/0,63".

Contenu de la livraison :
THERMOMARK E.WRAP (1203216), galet presseur TM E.WRAP-PR (1259200), arête de distribution TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 BASIC, câble d'alimentation (modèle d'enfichage type F), câble USB et instructions d'installation multilingues.

Remarque :
Le système d'impression THERMOMARK E.300 (D) BASIC est équipé pour être utilisable immédiatement, combiné avec l'applicateur approprié. Par comparaison avec l'imprimante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D), les articles suivants ne sont pas fournis : le panneau avant TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), l'arête de coupe TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), le galet presseur standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), le rouleau d'étiquettes EML (20X8)R/TL (0802999) et le ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).

Avantages

- Efficacité maximum : gain de temps pouvant atteindre 60 % par rapport aux opérations manuelles d'impression et d'application
- Une efficacité élevée et constante tout au long de la journée de travail grâce au maniement intuitif, ce qui participe à la réduction des coûts
- Exactitude de la planification en ce qui concerne la productivité et la qualité : si les commandes sont nombreuses, il est possible d'augmenter considérablement la productivité sans augmenter le nombre d'employés
- Réduction des erreurs utilisateurs grâce au guidage intuitif pas à pas suivant tout le processus de repérage, ainsi que le traitement automatique des données issues des systèmes CAE et d'autres formats de données courants dans les échange de données
- L'étendue du porte-feuille de matériaux permet de proposer tous les diamètres de conducteurs et de câbles compris entre 2 mm/0,08" et 16 mm/0,63"
- Qualité d'application élevée et constante : influence positive sur la résistance et la durabilité du repérage
- Utilisation simple : le positionnement du repérage peut être défini en utilisant l'échelle de mesure comme orientation
- Pour les applications intérieures et extérieures : haute résistance des repères appliqués grâce au laminé de protection
- Pour corps cylindriques, conducteurs et câbles
- Montage simple et rapide de l'applicateur sur l'imprimante à rouleaux via un vis à six pans creux

- Raccordez l'applicateur à l'imprimante à rouleaux via l'interface D-SUB, le logiciel le reconnaîtra automatiquement



Données commerciales

Référence	1287054
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1222
Product key	BG1222
GTIN	4063151512705
Poids par pièce (emballage compris)	16□120 g
Poids par pièce (hors emballage)	14□130 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	DE

THERMOMARK E.WRAP SET - Kit applicateur

1287054

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1287054

Ce kit comprend

THERMOMARK E.WRAP - Applicateur

1192931

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1192931



Applicateur destiné à imprimer et appliquer efficacement des étiquettes d'enroulement de câble E-WML... sur des conducteurs et des câbles, en une seule opération automatisée

THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique

1004303

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1004303



Imprimante à transfert thermique avec enrouleur interne pour l'impression de tous les supports en rouleaux avec une résolution de 300 dpi. Convient à une utilisation continue en production et à de grands volumes d'impression, car il est également possible de traiter des rouleaux de grande taille.

TM E.WRAP-PR - Galet presseur

1259200

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259200



Galet presseur pour tous matériaux E-WM... et E-WMS... (de largeurs pouvant atteindre 60 mm/2,36")

TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Arête de distribution

1263116

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1263116



Arête de distribution, compatible avec tous les matériaux E-WML... lors de l'utilisation de la THERMOMARK E.WRAP

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Système de marquage
Éléments fournis	Ruban encreur, rouleau d'étiquettes, câble d'alimentation, câble USB, instructions d'emploi
	THERMOMARK E.WRAP, galet presseur TM E.WRAP-PR (1259200), arête de distribution TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 D, câble d'alimentation (face active de type « F »), câble USB, étiquettes en rouleau EML (20X8)R/TL (0802999), ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) et notice d'emballage en plusieurs langues

Repérage

Technologie de marquage	Thermotransfer

Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	105 mm
Résolution	300 dpi
Système d'exploitation	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Propriétés du système

Système d'exploitation	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensions

Largeur	252 mm
Hauteur	288 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	15 °C ... 35 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)-I, 6(b)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr