

RC-10KS0,75-1,00 - Contact à sertir



1241572

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241572>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,75 mm² ... 1 mm², matériau de contact: CuZn, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1241572
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABREBD
Product key	ABREBD
GTIN	4063151460006
Poids par pièce (emballage compris)	0,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,19 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

RC-10KS0,75-1,00 - Contact à sertir



1241572

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241572>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Outil de déverrouillage des contacts pas nécessaire avec les variantes de sertissage à 12 et 17 pôles de la série M23-PRO

Propriétés du produit

Type de produit

Contact à sertir

Type de matériau du contact

tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact

Connecteur femelle

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Section de raccordement

0,75 mm² ... 1 mm²

Indications sur les matériaux

Matériau Contact

CuZn

Matériau Surface métallique, zone de contact (couche intermédiaire)

Ni

Matériau Surface métallique, zone de contact (couche supérieure)

Au

Dimensions

Diamètre (Diamètre de contact)

1 mm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage

100

RC-10KS0,75-1,00 - Contact à sertir



1241572

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241572>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

RC-10KS0,75-1,00 - Contact à sertir



1241572

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241572>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr