TM-RIBBON 64 BK 103 - Ruban encreur

1255598

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1255598

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour le groupe de produits E-WML... combiné avec l'applicateur THERMOMARK E.WRAP, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 64 mm, coloris: noir (RAL 9005)

Description du produit

Le TM-RIBBON 64 BK 103 est un ruban encreur à transfert thermique adapté au traitement automatisé avec l'applicateur THERMOMARK E.WRAP, en combinaison avec les imprimantes THERMOMARK E.300 D / 600 D et les repères de la gamme de produits E-WML....

Avantages

- Le ruban encreur est adapté aux étiquettes des repères de câbles E-WML...
- Associée aux étiquettes appropriées, l'impression est très résistante aux solvants et aux influences mécaniques

Données commerciales

Référence	1255598
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4063151362539
Poids par pièce (emballage compris)	210 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique

Dimensions

Largeur	64 mm
Longueur	300000 mm
Longueur du rouleau	300 m

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Harz

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr