

TM-RIBBON 40 BK 105 - Ruban encreur



1259008

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259008>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour le groupe de produits E-WMS... en combinaison avec l'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE et les groupes de produits WMS... et WMS-2 HF..., avec les imprimantes à rouleaux classiques, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 40 mm, coloris: noir

Description du produit

Le TM-RIBBON 40 BK 105 est un ruban encreur à transfert thermique adapté au traitement automatisé avec l'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE, en combinaison avec les imprimantes THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) et les repères de la gamme de produits E-WMS.... Il est aussi possible d'utiliser ce ruban encreur sans l'applicateur pour le marquage du support E-WMS ou des groupes de produits WMS... et WMS-2 HF...

Avantages

- Le ruban encreur à transfert thermique TM-RIBBON 40 BK 105 est adapté au traitement automatisé avec l'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE
- Pour une utilisation efficace de l'ensemble du ruban encreur, la largeur est parfaitement adaptée aux groupes de produits E-WM... E-WMS..., WMS... et WMS-2 HF...
- Associée à la gaine thermorétractable adaptée, l'impression est très résistante aux solvants et aux influences mécaniques

Données commerciales

Référence	1259008
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG1223
Product key	BG1223
GTIN	4063151367978
Poids par pièce (emballage compris)	136,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	136,6 g
Numéro du tarif douanier	96121020
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

1259008

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259008>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur
Éléments fournis	Ruban encreur

Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique
-------------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	40 mm
Longueur	300 m
Longueur du rouleau	300 m

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Encre compatible avec la polyoléfine

1259008

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259008>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

1259008

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1259008>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr