

# PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur



1313316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313316>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 0,5 mm<sup>2</sup>, section de fil max.: 2,5 mm<sup>2</sup>, tension de référence: 400 V, courant de référence: 25 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 14 mm, Les instructions d'installation comprennent les instructions de montage, domaine d'utilisation: AC

## Avantages

- Plus de place disponible sur l'avant grâce à la transmission de courants pouvant atteindre 20 A sur un espace réduit
- Technologie de verrouillage Duo-Unlock pour une plus grande flexibilité d'installation et de maintenance
- Utilisation sécurisée dans des conditions ambiantes extrêmes grâce aux indices de protection élevés et à une bonne tenue aux chocs
- Maniement simple via les technologies de sertissage et de raccordement vissé éprouvées
- Mise en service rapide et sans erreur grâce au codage mécanique et couleur

## Données commerciales

Référence	1313316
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABLHBA
Product key	ABLHBA
GTIN	4063151569402
Poids par pièce (emballage compris)	53,76 g
Poids par pièce (hors emballage)	41,917 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur



1313316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313316>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application	Les instructions d'installation comprennent les instructions de montage
-----------------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur d'installation
Gamme de produits	PRC 20
Domaine d'application	AC
Nombre de pôles	3
Enfichable	2+PE
Détrompage	3-C1

### Propriétés d'isolation

Classe de protection	II (boîtier en plastique)
----------------------	---------------------------

### Propriétés électriques

Tension assignée	400 V (III/2,00) selon CEI 61984
	400 V AC (III/2,00) selon la norme CEI 61535
	600 V AC / DC (III/2,00) selon UL 2238/UL 2237
	500 V DC (III/2,00) selon la norme CEI 61535
Courant de référence	25 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm <sup>2</sup> selon CEI 61984)

### Dimensions

Largeur	28,5 mm
Hauteur	28,5 mm
Longueur	80,4 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PPE
Matériau Porte-contacts	PPE (Porte-contacts)
Matériau Contact	CuZn (Matériau des contacts, Pb < 0.1)
Matériau Presse-étoupe	PC
Matériau Joint	EPDM (Joint d'étanchéité de câble)
	EPDM (Joint du boîtier)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	8 mm ... 14 mm
Fil, section	0,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur à dénuder des fils uniques	10 mm (Conducteur PE 8 mm, pose avancée)
Absence d'halogène	oui (selon CEI 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)

# PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur



1313316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313316>

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	500
--------------------	-----

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP66
	IP66
	IP66
Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Catégorie d'effet de coup	IK08 (-25°C)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (tenir compte du derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C

## Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61984:2008
	UL 2238

# PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur




1313316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313316>

## Dessins


Diagramme



**PRC 20/3...**  
**IEC 60512-5-2 / 2 conductors**

## Déclassement

Diagramme



**PRC 20/3...**  
**IEC 61535 / 2 conductors**

## Déclassement

# PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur



1313316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313316>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur



1313316

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1313316>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6)
SCIP	9b637c29-d9c5-4554-81b7-721dc129d2a7

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,879 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)