

FPM 17.3 69K SP - Moniteur



1261656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1261656>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Identique à la figure

Moniteur du domaine sanitaire avec écran TFT de 43,9 cm/17,3" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête. Avec film anti-éclat.

Avantages

- Robustes et performants dans des conditions extrêmes
- Solides et résistants grâce à un boîtier en acier inoxydable fermé
- Design pour le domaine sanitaire avec refroidissement passif
- Montage facile avec adaptateur pour potence ou VESA
- Écran tactile capacitif multi-touch pour une utilisation confortable à plusieurs doigts avec des gants

Données commerciales

Référence	1261656
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DRBBAC
Product key	DRBBAC
GTIN	4063151371838
Poids par pièce (emballage compris)	5□250 g
Poids par pièce (hors emballage)	5□000 g
Numéro du tarif douanier	85285210
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Veuillez noter qu'un adaptateur indiqué dans la rubrique « Accessoires » est indispensable pour le bon fonctionnement de l'appareil.
-------------------------	--

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Moniteur
-----------------	----------

Caractéristiques de l'ordinateur

Processeur	sans processeur
Système d'exploitation	sans système d'exploitation
Mémoire vive	sans mémoire vive
Stockage de données	sans mémoire de données
Refroidissement	passif
Prises	sans emplacement
Équipement spécial	Film anti-éclat

Écran

Type d'écran	43.9 cm / 17.3"-TFT
Résolution d'écran	1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD)
Technologie tactile	capacitif projeté (PCAP)
Type d'éclairage de l'écran	LED
Luminosité	250 cd/m ²
MTBF	50000 h
Palette de couleurs	16,2 millions de couleurs
Angle de lecture à gauche	89,00 °
Angle de lecture à droite	89,00 °
Angle de lecture en haut	89,00 °
Angle de lecture en bas	89,00 °

Propriétés du système

Logiciel utilisateur	sans logiciel utilisateur
----------------------	---------------------------

Propriétés électriques

Alimentation

Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	18 V DC ... 30 V DC

Interfaces

Interfaces	3x USB 2.0
------------	------------

FPM 17.3 69K SP - Moniteur



1261656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1261656>

	1x esclave USB
Interfaces optionnelles	sans interface en option
Sortie moniteur	1 x DisplayPort 1x HDMI
Réseau	sans réseau
Système de bus	sans système de bus

Dimensions

Dimensions extérieures

Largeur / Hauteur / Profondeur	431 mm / 261 mm / 68 mm
--------------------------------	-------------------------

Indications sur les matériaux

Matériau face avant	Verre (3 mm), trempé et antireflet
Matériau du boîtier	Acier inoxydable, entièrement fermé

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP69K
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 50 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 85 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 85 % (pas de condensation)
Choc	DIN EN 60068-2-27
Vibrations (service)	DIN EN 60068-2-6

Montage

Type de montage	Support VESA (avec adaptateur) Montage sur tube (avec adaptateur)
Système de fixation	VESA MIS-D 100 C

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1261656>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1261656>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1261656>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 10.0	EC004862
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

FPM 17.3 69K SP - Moniteur



1261656

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1261656>

Conformité environnementale

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr