VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM-PT - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2

1266417

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1266417

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE distincts (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), pour les classes de protection parafoudre III et IV, avec contact de télésignalisation. Raccordement des câbles par technologie de raccordement Push-in.

Avantages

- Technologie de raccordement Push-in pour une installation facile et une technologie de raccordement normalisée dans l'ensemble de l'armoire électrique
- Gain de temps lors du câblage car contrôle du couple de raccordement recommandé non nécessaire
- Matériel d'installation supplémentaire non nécessaire grâce au câblage simple
- Surveillance permanente des équipements de protection par contact de télésignalisation en option avec câblage simple

Données commerciales

Référence	1266417
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL1151
Product key	CL1151
GTIN	4063151381295
Poids par pièce (emballage compris)	614,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	583 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de protection combiné
Gamme de produits	VALVETRAB MS
Classe d'essai CEI	I / II
	T1 / T2
Types EN	T1 / T2
Système d'alimentation CEI	TT
	TN-S
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties
Nombre de pôles	4
Message protection antisurtension défectueuse	optique, contact de signalisation à distance
Nombre de ports	One

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)

Affichage/signalisation à distance

Dénomination connexion	Contact de signalisation à distance de défaut
Fonction de commutation	Inverseur
Tension de service	5 V AC ... 250 V AC
	30 V DC
Courant de service	5 mA AC ... 750 mA AC
	1 A DC

Caractéristiques de raccordement


Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	10 mm ... 12 mm
Section de conducteur rigide	0,5 mm² ... 10 mm²
Section conduct. AWG	20 ... 8
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,5 mm² ... 10 mm²

Contact de signalisation à distance de défaut

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	10 mm
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²

Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	30 ... 12

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	71,2 mm
Hauteur	97,2 mm
Profondeur	76,6 mm (avec profilé 7,5 mm)
Graduation	4 HP

Indications sur les matériaux

Couleur (Élément de base)	gris (RAL 7042)
Couleur (Connecteur mâle)	gris clair (RAL 7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA 6.6/PBT
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6
	PBT

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Circuit de protection

Circuits de protection	L-N
	L-PE
	N-PE
Sens de l'action	3L-N & N-PE
Tension nominale U_N	240/415 V AC (TN-S)
	240/415 V AC (TT)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale U_C (L-N)	335 V AC
Tension permanente maximale U_C (L-PE)	335 V AC
Tension permanente maximale U_C (N-PE)	264 V AC
Courant de charge nominal I_L	32 A (à 6 mm²)
	40 A (à 10 mm²)
Courant résidual I_{PE}	≤ 5 µA

Consommation de puissance en veille P_C	≤ 810 mVA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) µs (L-N)	12,5 kA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) µs (L-PE)	12,5 kA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) µs (N-PE)	50 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) µs	50 kA
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), charge	6,25 As
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), énergie spécifique	39 kJ/Ω
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), valeur de crête I_{imp}	12,5 kA
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), charge	6,25 As
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), énergie spécifique	39 kJ/Ω
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-PE), valeur de crête I_{imp}	12,5 kA
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), charge	25 As
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), énergie spécifique	625 kJ/Ω
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (N-PE), valeur de crête I_{imp}	50 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) µs	50 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (10/350) µs	50 kA
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi} (N-PE)	100 A
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	25 kA
Niveau de protection en tension U_p (L-N)	≤ 1,2 kV
	≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs)
Niveau de protection en tension U_p (L-PE)	≤ 2 kV
Niveau de protection en tension U_p (N-PE)	≤ 1,7 kV
Tension résiduelle U_{res} (L-N)	≤ 1,2 kV (pour I_n)
	≤ 1,1 kV (pour 10 kA)
	≤ 1 kV (à 5 kA)
	≤ 0,9 kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (L-PE)	≤ 2 kV (pour I_n)
	≤ 1,5 kV (pour 10 kA)
	≤ 1,2 kV (à 5 kA)
	≤ 1,1 kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (N-PE)	≤ 0,6 kV (pour I_n)
	≤ 0,5 kV (pour 10 kA)
	≤ 0,5 kV (à 5 kA)
	≤ 0,4 kV (pour 3 kA)
Réponse au TOV pour U_T (L-N)	415 V AC (5 s / mode résistance)
	457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
Réponse au TOV pour U_T (L-PE)	415 V AC (5 s / mode résistance)
	457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
	1657 V AC (200 ms / mode résistance)
Réponse au TOV pour U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / mode résistance)
Temps d'amorçage t_A (L-N)	≤ 25 ns
Temps d'amorçage t_A (L-PE)	≤ 100 ns

Temps d'amorçage t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V	32 A (gG - 6 mm²)
	35 A (gG - 10 mm²)
	40 A (MCB C - 10 mm²)
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	160 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm

Dessins

Dessin coté



Diagramme





Schéma de connexion



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1266417

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-71987

CCA
Identifiant de lhomologation: NTR-NL 7875

KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-118125

UAE-RoHS
Identifiant de lhomologation: 23-10-88705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171201
ECLASS-15.0	27171201

ETIM

ETIM 10.0	EC000381

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr