BL2 PPC10 1201-4/128-W10 - Panel PC

1274014

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1274014

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Panel PC (PPC) avec indice de protection IP65, écran 10 pouces, processeur Intel® Celeron® N3350, mémoire vive 4 Go, SSD mSATA de 128 Go et système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1274014
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBABB
Product key	DRBABB
GTIN	4063151466039
Poids par pièce (emballage compris)	2☐530 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐900 g
Numéro du tarif douanier	84714100
Pays d'origine	Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Panel PC

Caractéristiques de l'ordinateur

Processeur	Intel® Celeron® N3350
Système d'exploitation	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language
Mémoire vive	4 GB DDR3 SODIMM
Stockage de données	128 Go mSATA
Refroidissement	passif

Écran

Type d'écran	25.7 cm / 10.1"-TFT
Résolution d'écran	1024 x 600 Pixel(s) (WVGA)
Technologie tactile	capacitif projeté (PCAP)
Type d'éclairage de l'écran	LED
Luminosité	300 cd/m² typique (réglable)
MTBF	> 25000 h
Palette de couleurs	262000 couleurs
Angle de lecture en bas	Tactile à 10 points

Propriétés du système

Logiciel utilisateur	sans logiciel utilisateur

Propriétés électriques

Durée de vie de la batterie	5 ans (typ.)

Alimentation

Bloc d'alimentation	24 V DC ±20 %
Courant max. absorbé	1,09 A

Horloge en temps réel

Horloge temps réel	oui (sauvegarde par batterie)

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur AWG	28 ... 16

Longueur à dénuder	7 mm

Interfaces

Interfaces	1x COM (RS-232)
	1x USB 2.0
	2x USB 3.0
	2x COM (RS-232/422/485)
Sortie moniteur	1x HDMI
Réseau	2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45
Jeu de puces LAN	Intel® I210-AT

Dimensions

Dimensions extérieures

Largeur / Hauteur / Profondeur	266 mm / 184 mm / 48 mm

Dimensions de montage

Largeur / Hauteur / Profondeur de montage	229 mm / 155 mm / (Découpe murale pour écran 10")

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (face avant), IP20 (dos)
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 90 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 90 % (pas de condensation)
Choc	20g, 11 ms selon CEI 60068-2-27
Vibrations (service)	DIN EN 60068-2-6

Montage

Type de montage	Montage avant
	Support VESA (n'est pas adapté(e) à l'utilisation industrielle)
Système de fixation	VESA MIS-D 75
	VESA MIS-D 100 C

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1274014

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200103
ECLASS-15.0	19200103

ETIM

ETIM 9.0	EC001414

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n° CAS: 110-71-4)
	Lead titanium trioxide(n° CAS: 12060-00-3)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr