# FBSL 10-3,5 - Pont enfichable

1301367

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1301367

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont enfichable, nombre de pôles: 10, longueur: 4 mm, coloris: rouge

## Avantages

- Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1301367 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2Z2X |
| Product key | BE2Z2X |
| GTIN | 4063151545642 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,725 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,725 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Pont enfichable |
| Nombre de pôles | 10 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Courant de charge maximal | Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction. |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Courant de charge maximal | Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction. |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 34,7 mm |
| Hauteur | 3,7 mm |
| Profondeur | 13,5 mm |
| Longueur | 3,7 mm |

### Indications sur les matériaux


| | |
|---|---|
| Couleur | rouge (RAL 3001) |
| Matériau | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage par enfichage |

## Dessins

Dessin schématique



## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000489 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr