EV-RFID-ELT-IP65 - Appareil RFID

1309687

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1309687

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX control modular, Appareil RFID, pour le branchement sur des contrôleurs de charge AC
CHARX control modular, dans le boîtier

Données commerciales

Référence	1309687
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBRYC
Product key	XWBRYC
GTIN	4063151558277
Poids par pièce (emballage compris)	132,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	129,2 g
Numéro du tarif douanier	84716070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Vous trouverez d'autres informations concernant la fiche technique correspondante du fabricant dans la zone de téléchargement de ce produit.

Propriétés du produit

Type de produit	Appareil RFID
Gamme de produits	CHARX control modular
Version	dans le boîtier

Propriétés électriques

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	9 V ... 30 V
Courant absorbé	typ. 150 mA (en service à 12 V)
	typ. 50 mA (en marche à vide à 12 V)

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Interfaces

Vitesse de transmission	jusqu'à 38400 Baud

Radio

Fréquence	125 kHz
	134,2 kHz
	13,56 MHz
Interface	RS-485
Interface	USB

Dimensions

Cotes de perçage

Diamètre	63,2 mm

RFID

Largeur	82 mm
Hauteur	34,2 mm
Profondeur	82 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (Face avant)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C


Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Montage

Type de montage	Montage mural

Dessins

Dessin de la connexion



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 10.0	EC002889

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr