# NBC-HDMI-HAM/5,0-PVC/HAM - Câbles HDMI

1332084

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332084

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câbles HDMI, HDMI High Speed, 19-pôles, matériau: LCP, longueur de câble: 5 m, indice de protection: IP20

## Avantages

- Câble de jonction HDMI haut débit
- Transmission intégrée du réseau grâce à l'HDMI Ethernet Channel
- Transmission fiable des vidéos 4K

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1332084 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNEBA |
| Product key | ABNEBA |
| GTIN | 4063151627898 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 353 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 353 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | CN |

# Caractéristiques techniques

## Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 19 |
| Blindé | oui |

## Interfaces

| | |
|---|---|
| Type de signal/catégorie | HDMI High Speed |

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Résistance d'isolement | 100 MΩ |
| Tension d'essai | 500 V AC |
| Tension d'essai fil/fil | 500 V AC |
| Tension d'essai fil/blindage | 500,00 V AC |
| Impédance caractéristique | 100 Ω |

## Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | > 10000 |

## Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie du boîtier | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | UL94 V0 |
| Matériau du boîtier | LCP |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 20,3 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Longueur | 49,3 mm |

## Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---|---|
| Type | connecteur mâle droit HDMI type A |
| Blindé | oui |
| Cycles d'enfichage | > 10000 |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ |
| Indice de protection | IP20 |

Raccordement 2

| | |
|---|---|
| Type | connecteur mâle droit HDMI type A |
| Indice de protection | IP20 |

## Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 5,00 m |

PVC HDMI High Speed noir [HDMI]

| | |
|---|---|
| Blindé | oui |
| Style UL AWM | 20276 |
| Type | PVC HDMI High Speed noir |
| Type de câble (symbole) | HDMI |
| Diamètre extérieur du câble | 6,00 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Blindage | Film à revêtement alu |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002599 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 7,904 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr