

NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - Câble USB



1333160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333160>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble USB, design: USB-A, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,5 m, nombre de pôles: 9, 5 Gbit/s, sortie du câble: droit, USB 3.2 Gen. 1

Avantages

- Transmission de données haut débit pouvant atteindre 5 Gbit/s
- Encombrement minimum, grâce au connecteur USB-C
- Transmission de données fiable, grâce au contrôle à 100 %

Données commerciales

Référence	1333160
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNDBB
Product key	ABNDBB
GTIN	4063151630829
Poids par pièce (emballage compris)	31,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	31,6 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type	USB-A
Nombre de pôles	9
Enfichable	USB-A
Blindé	oui
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Interfaces

Type de signal/catégorie	USB 3.2 Gen. 1, 5 Gbit/s
Vitesse de transmission	5 GBit/s

Propriétés électriques

Courant de référence	1,5 A
Résistance d'isolement	10 M Ω
Tension d'essai	300 V AC
	300 V AC
Tension d'essai fil/fil	300 V AC
Tension d'essai fil/blindage	300,00 V AC
Taux de transmission	5 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	USB 3.2 Gen 1
Vitesse de transmission	5 GBit/s

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 1500
Force d'enfichage par contact de signal	< 20,00 N
Force de retrait par contact de signal	< 8 N
Cycles de flexion max.	100
Rayon de courbure minimal	3,7xD

Indications sur les matériaux

Couleur de la partie du boîtier	noir
Gaine extérieure, matériau	PVC
Matériau conducteur	Cu

Dimensions

Largeur	15,8 mm
---------	---------

1333160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333160>

Hauteur	7,9 mm
Longueur	45 mm

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit USB type A
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	1500
Résistance d'isolement	10 M Ω
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit USB type C
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	10000
Résistance d'isolement	10 M Ω
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,50 m
-------------------	--------

PVC USB 3.0 noir [USB]

Blindé	oui
Type	PVC USB 3.0 noir
Type de câble (symbole)	USB
Diamètre extérieur du câble	5,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	noir
Blindage	Film à revêtement alu

Conditions environnementales et de durée de vie

Spécification de contrôle

Sensibilité au froid	-40 °C/96 h
Sensibilité à la chaleur	85 °C/96 h
Sensibilité à la corrosion	Salt spray test UL364-26
Résistance d'isolement contacts voisins	10 M Ω

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

1333160

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1333160>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060328

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

2,875 kg CO2e