
CF 500/DIE TC HC 4 - Douille à sertir

1324132

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324132

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour automate à sertir CF 500, contacts tournés CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED.. ., 4 stations de matrice marquées

Description du produit

Pour contacts CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED…

Avantages

- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1324132
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
GTIN	4063151613495
Poids par pièce (emballage compris)	67,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir massifs de 0,14 mm²...4,0 mm² des séries CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans la liste des accessoires

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm²
Section max.	1 mm²
AWG min.	26
AWG max.	18

Emplacement de sertissage 2

Section max.	1,5 mm²
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm²
AWG max.	14

Emplacement de sertissage 4

Section max.	4 mm²
AWG max.	12

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm² ... 4 mm²
Section AWG	26 ... 12

Dimensions

Largeur	9 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	32 mm
Epaisseur min.	6,05 mm
Epaisseur max.	9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur nickel
Matériau	Acier
Revêtement	nickelé

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324132

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01549

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	32,129 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr