


CF 500/DIE TC HC 4 - Douille à sertir



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324132>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour automate à sertir CF 500, contacts tournés CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...
., 4 stations de matrice marquées

Description du produit

Pour contacts CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...

Avantages

- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1324132
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
GTIN	4063151613495
Poids par pièce (emballage compris)	67,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir massifs de 0,14 mm ² ...4,0 mm ² des séries CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans la liste des accessoires
-----------------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm ²
Section max.	1 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	18

Emplacement de sertissage 2

Section max.	1,5 mm ²
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Emplacement de sertissage 4

Section max.	4 mm ²
AWG max.	12

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Section AWG	26 ... 12

Dimensions

Largeur	9 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	32 mm
Epaisseur min.	6,05 mm
Epaisseur max.	9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur nickel
Matériau	Acier
Revêtement	nickelé

CF 500/DIE TC HC 4 - Douille à sertir



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324132>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324132>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE TC HC 4 - Douille à sertir



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324132>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC HC 4 - Douille à sertir



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324132>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	32,129 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr