


# CF 500/DIE TC HC 10 - Douille à sertir



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324137>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour automate à sertir CF 500, contacts tournés CK 4,0-ED..., 2 stations de matrice marquées

## Description du produit

Pour contacts CK 4,0-ED...

## Avantages

- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

Référence	1324137
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
GTIN	4063151614010
Poids par pièce (emballage compris)	67,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir tournés de 6,0 mm <sup>2</sup> ...10,0 mm <sup>2</sup> de la série CK4.0 ED..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation
-----------------------------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage à quatre pans

#### Emplacement de sertissage 1

Section max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max.	10

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max.	8

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	6 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Section AWG	10 ... 8

### Dimensions

Largeur	9 mm
Hauteur	36 mm
Longueur	32 mm
Epaisseur min.	6,05 mm
Epaisseur max.	9 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	couleur nickel
Matériau	Acier
Revêtement	nickelé

# CF 500/DIE TC HC 10 - Douille à sertir



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324137>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324137>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

1324137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324137>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF 500/DIE TC HC 10 - Douille à sertir



1324137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324137>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

38,156 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)