HC-M1-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346556

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346556

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection M1, pour étrier longitudinal, matériau du capot de protection: PC, hauteur: 26,1 mm, joint: non, pour les embases encastrées

Données commerciales

Référence	1346556
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AZC
Product key	AF7AZC
GTIN	4063151660086
Poids par pièce (emballage compris)	15,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,1 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Capot de protection pour châssis avec verrouillage simple levier

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type de boîtier	Capot de protection
Type	M1
Bande de maintien disponible	oui
Joint présent	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	38,6 mm
Hauteur	26,1 mm
Longueur	53,9 mm
Diamètre Œillet pour cordon de retenue	40 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Capot de protection	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du capot de protection	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Résistance au rayonnement UV	oui

Montage

Instructions de montage	Double œillet pour le montage sur un câble / sous une tête de vis
	Capot de protection en plastique pour protection brève

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346556

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr