

MC 1100T-SFP - Convertisseurs fibre optique



1330902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330902>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Convertisseur FO gigabit à port SFP pour 1000Base-T, montable sur rail DIN, plage de température étendue, alimentation redondante.

Description du produit

Le convertisseur de média GBit MC 1100T SFP dispose d'un port RJ45 à paire torsadée de 10/100/1000 Mbit/s et d'un port SFP de 100/1000 Mbit/s, ainsi que d'une large plage de température.

Avantages

- Commutation MDI/MDI-X automatique
- Vitesses de transmission des données 1000 Mbit/s
- Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée

Données commerciales

Référence	1330902
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC315
Product key	DNC315
GTIN	4063151626792
Poids par pièce (emballage compris)	265,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	180 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

MC 1100T-SFP - Convertisseurs fibre optique



1330902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330902>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Convertisseur de média
Gamme de produits	MC 1000T
MTTF	63,9 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) 481,2 Années (Standard SN 29500, température 25 °C, cycle de travail 21 %) 333,7 Années (Standard Telcordia, température 25 °C, cycle de travail 100 % (7 jours par semaine, 24h/24))

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,5 W
---------------------------------------------------	-------

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	12 V DC ... 57 V DC
Tension nominale d'alimentation	24 V DC 48 V DC
Courant absorbé typique	62 mA (24 V DC)
Courant max. absorbé	170 mA (12 V DC, 75 °C)

Données de sortie

Signal

Signal de sortie tension	12 V DC ... 48 V DC (dépend de la tension d'entrée)
Signal de sortie courant	100 mA

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Point de connexion unifilaire rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Point de connexion unifilaire souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	24 ... 12
Longueur à dénuder	10,00 mm

Interfaces

MC 1100T-SFP - Convertisseurs fibre optique



1330902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330902>

Signal	Ethernet
Données: optique fibre optique	
Type de raccordement	SFP
Support de transmission	selon module SFP utilisé
Données: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) selon IEEE 802.3	
Vitesse de transmission	10/100/1000 Mbit/s
Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45, blindé
Nombre de voies	1
Distance de transmission	100 m (Paire torsadée, blindée)
Support de transmission	Cuivre
LED de signalisation	LNK/ACT, SPD, Err, US, US2
Modes d'autonégociation	Auto
Link through	Link Fault Pass Through
Commutation MDI-/MDI-X	Auto-MDI(X)

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	90 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
Couleur (Cache)	gris clair (RAL 7035)
Matériau du boîtier	Polyamide renforcé aux fibres de verre
	Aluminium / tôle d'acier DC01

Contrôles mécaniques

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	Fonctionnement: 5g, 150 Hz, critère 3
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	Fonctionnement: 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoidale

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m (selon UL)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Choc	300 m/s ² , 11 ms (CEI 60068-2)

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

MC 1100T-SFP - Convertisseurs fibre optique



1330902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330902>

UL, USA / Canada

Repérage	Classe I, division 2, groupes A, B, C et D, T4
----------	------------------------------------------------

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
---------------------------------	------------------------------------------

Décharge électrostatique

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2
----------------------	--------------

Décharge électrostatique

Remarque	Critère B
----------	-----------

Champ électromagnétique HF

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3
----------------------	--------------

Champ électromagnétique HF

Remarque	Critère A
----------	-----------

Transitoires électriques rapides (en salves)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4
----------------------	--------------

Transitoires électriques rapides (en salves)

Remarque	Critère A
----------	-----------

Ondes de choc (Surge)

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5
----------------------	--------------

Ondes de choc (Surge)

Remarque	Critère B
----------	-----------

Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
----------------------	--------------

Perturbations conduites

Remarque	Critère A
----------	-----------

Émissions

Normes/Prescriptions	EN 55032
----------------------	----------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715
Type de rail DIN utilisable	Rail DIN : 35 mm

MC 1100T-SFP - Convertisseurs fibre optique



1330902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330902>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330902>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

BSH

Identifiant de l'homologation: BSH Nr. 1176



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: CA-11671-M1-UL

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA00003RU



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E196811

MC 1100T-SFP - Convertisseurs fibre optique



1330902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1330902>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
ECLASS-15.0	19170411

ETIM

ETIM 10.0	EC001467
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223323
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------