

# NBC-HDMI-HAM/5,0-PVC/HAM - Câbles HDMI



1332084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332084>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câbles HDMI, indice de protection: IP20, longueur de câble: 5 m, nombre de pôles: 19, matériau: LCP, HDMI High Speed

## Avantages

- Câble de jonction HDMI haut débit
- Transmission intégrée du réseau grâce à l'HDMI Ethernet Channel
- Transmission fiable des vidéos 4K

## Données commerciales

Référence	1332084
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNEBA
Product key	ABNEBA
GTIN	4063151627898
Poids par pièce (emballage compris)	326 g
Poids par pièce (hors emballage)	326 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	HDMI High Speed
Nombre de pôles	19
Blindé	oui

### Propriétés électriques

Résistance d'isolement	100 M $\Omega$
Tension d'essai	500 V AC
Tension d'essai fil/fil	500 V AC
Tension d'essai fil/blindage	500,00 V AC
Impédance caractéristique	100 $\Omega$

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 10000
--------------------	---------

### Indications sur les matériaux

Couleur de la partie du boîtier	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	UL94 V0
Matériau du boîtier	LCP

### Dimensions

Largeur	20,3 mm
Hauteur	12 mm
Longueur	49,3 mm

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit HDMI type A
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	> 10000
Résistance d'isolement	100 M $\Omega$
Indice de protection	IP20

#### Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit HDMI type A
Indice de protection	IP20

### Câble/conducteur

Longueur du câble	5,00 m
-------------------	--------

# NBC-HDMI-HAM/5,0-PVC/HAM - Câbles HDMI



1332084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332084>

## PVC HDMI High Speed noir [HDMI]

Blindé	oui
Style UL AWM	20276
Type	PVC HDMI High Speed noir
Type de câble (symbole)	HDMI
Diamètre extérieur du câble	6,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	noir
Blindage	Film à revêtement alu

1332084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332084>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

### ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %