NBC-HDMI-HAM/7,5-PVC/HAM - Câbles HDMI

1332086

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1332086

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câbles HDMI, HDMI High Speed, 19-pôles, matériau: LCP, longueur de câble: 7,5 m, indice de protection: IP20

Avantages

- Câble de jonction HDMI haut débit
- Transmission intégrée du réseau grâce à l'HDMI Ethernet Channel
- Transmission fiable des vidéos 4K

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1332086
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNEBA
Product key	ABNEBA
GTIN	4063151629328
Poids par pièce (emballage compris)	631,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	631,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	19
Blindé	oui

Interfaces

Type de signal/catégorie	HDMI High Speed

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	100 MΩ
Tension d'essai	500 V AC
Tension d'essai fil/fil	500 V AC
Tension d'essai fil/blindage	500,00 V AC
Impédance caractéristique	100 Ω

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 10000

Indications sur les matériaux

Couleur de la partie du boîtier	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	UL94 V0
Matériau du boîtier	LCP

Dimensions

Largeur	20,5 mm
Hauteur	16 mm
Longueur	20,5 mm

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit HDMI type A
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	> 10000
Résistance d'isolement	100 MΩ
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit HDMI type A
Indice de protection	IP20

Câble/conducteur

Longueur du câble	7,50 m

PVC HDMI High Speed noir [HDMI]

Blindé	oui
Style UL AWM	20276
Type	PVC HDMI High Speed noir
Type de câble (symbole)	HDMI
Diamètre extérieur du câble	6,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	noir
Blindage	Film à revêtement alu

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	15,119 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr