
# FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver

1334210

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1334210

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Transceiver SFP multimode pour la transmission de jusqu'à 1 Gbit/s sur 500 m, avec des longueurs d'ondes de 850 nm dans une plage de température industrielle

## Avantages

- Flexibilité maximale grâce à un Multi-Source-Agreement (MSA) pour tous les fabricants
- Disponibilité maximale de l'installation grâce au Plug & Play pendant le fonctionnement
- Durable grâce à la conformité RoHS 2
- Qualité maximale lors de la transmission des données
- Transmission des données sans perturbations, même pour les applications sensibles à la CEM
- Transmission fiable des données dans une plage de température étendue

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1334210 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNJAB |
| Product key | ABNJAB |
| GTIN | 4063151632441 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 28,67 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 13,7 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Longueur | 57,3 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Métal |

### Interfaces

| | |
|---|---|
| Vitesse de transmission | 1 Gbit/s |
| Longueur d'ondes | 850 nm |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Module SFP |
| Type | SFP Modul |
| Enfichable | LC-Duplex |
| Type de conditionnement | Conditionnement en carton |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Taux de transmission | 1 Gbit/s |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Pour l'insertion dans emplacement SFP |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 55 °C |

### Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Classe de laser | 1 |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1334210

**cULus Recognized**
Identifiant de lhomologation: E140403

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 4,355 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr