FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver

1334215

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1334215

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Transceiver SFP+ multimode pour la transmission de 10 Gbit/s au maximum sur 500 m, avec des longueurs d'ondes de 850 nm dans une plage de température industrielle

Avantages

- Flexibilité maximale grâce à un Multi-Source-Agreement (MSA) pour tous les fabricants
- Disponibilité maximale de l'installation grâce au Plug & Play pendant le fonctionnement
- Durable grâce à la conformité RoHS 2
- Qualité maximale lors de la transmission des données
- Transmission des données sans perturbations, même pour les applications sensibles à la CEM
- Transmission fiable des données dans une plage de température étendue

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1334215
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNJAC
Product key	ABNJAC
GTIN	4063151633608
Poids par pièce (emballage compris)	34,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	34,6 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	13,7 mm
Hauteur	8,95 mm
Longueur	56,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	aluminium blanc (RAL 9006)
Matériau du boîtier	Métal

Montage

Type de montage	Montage par enfichage (Ports +- SFP)

Interfaces

Ethernet F.O.

Type de raccordement	Duplex LC
Vitesse de transmission	10 Gbit/s
Puissance d'émission minimale	-6 dBm
Puissance d'émission maximale	-1 dBm
Sensibilité minimale du récepteur	-10 dBm
Sensibilité du récepteur maximale	0,5 dBm
Physique de transmission	Fibre de verre multi-mode
Distance de transmission	300 m (Fibre de verre, 50/125 µm (OM3))
Longueur d'ondes	850 nm
Nombre de voies	1 (Multimode LC)

Propriétés du produit

Type de produit	Module SFP
Type	SFP+ Module
Enfichable	LC-Duplex
Type de conditionnement	Conditionnement en carton

Propriétés électriques

Support de transmission	FO
Taux de transmission	10 Gbit/s

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Pour l'insertion dans emplacement SFP

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

Normes et spécifications

Classe de laser	1
Désignation de la norme	Sécurité des systèmes laser
Normes/prescriptions	CEI 60825

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1334215

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140403

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,894 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr