FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver

1334218

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1334218

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Transceiver SFP+ monomode pour la transmission de 10 Gbit/s au maximum sur 10 km, avec des longueurs d'ondes de 1 310 nm dans une plage de température étendue

Avantages

- Flexibilité maximale grâce à un Multi-Source-Agreement (MSA) pour tous les fabricants
- Disponibilité maximale de l'installation grâce au Plug & Play pendant le fonctionnement
- Durable grâce à la conformité RoHS 2
- Qualité maximale lors de la transmission des données
- Transmission des données sans perturbations, même pour les applications sensibles à la CEM
- Transmission fiable des données dans une plage de température étendue

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1334218
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNJAC
Product key	ABNJAC
GTIN	4063151632083
Poids par pièce (emballage compris)	34,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	34,8 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	13,7 mm
Hauteur	13 mm
Longueur	57,3 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Métal

Interfaces

Vitesse de transmission	10 Gbit/s
Longueur d'ondes	1310 nm

Propriétés du produit

Type de produit	Module SFP
Type	SFP Modul
Enfichable	LC-Duplex
Type de conditionnement	Conditionnement en carton

Propriétés électriques

Taux de transmission	10 Gbit/s

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Pour l'insertion dans emplacement SFP

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

Normes et spécifications

Classe de laser	1

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1334218

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140403

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	7,969 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr