# CHARX SEC JST-RCM-CBL - Jeu de câbles

1360462

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1360462

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX control modular, Jeu de câbles, 4 pôles, longueur: 0,4 m, avec contact enfichable d'un côté, Pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT, référence : 1309697 et CHARX RFID/NFC-PCB, référence : 1391227 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

## Description du produit

Jeu de câbles pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT - 1309697 aux modules de la gamme de contrôleurs de charge CHARX control modular

## Avantages

- Raccordement facile du capteur de courant de défaut grâce aux câbles enfichables
- Design flexible des stations de charge grâce à une longueur de 40 cm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1360462 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBRYO |
| Product key | XWBRYO |
| GTIN | 4063151692124 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,08 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Kit de câbles |
| Gamme de produits | CHARX control modular |
| Version | 4 pôles |
| Equipement | avec contact enfichable d'un côté |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Remarque concernant la connectique | Raccordement enfichable, séparable |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 0,4 m |
| Fils PE | BK |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Cycles d'enfichage | < 3 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Altitude | 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002889 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr