FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6:ME-MM - Répartiteur

1343385

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1343385

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur de profilés 6 LC-Duplex

Répartiteur, Module pour profilé, type de raccordement: Épisser, matériau: Métal, indice de protection: IP20, taille de boîtier: 1, coloris: gris

Description du produit

Boîtier répartiteur sur rail DIN de la série FDX-20 sans cordon extrémité libre, équipé de 6 coupleurs LC-Duplex multimode métalliques. Support d'épissure pour protections d'épissure thermorétractables et de sertissage disponibles séparément, sur un plateau d'épissure breveté en tôle d'acier à revêtement par poudre. Possibilité d'une arrivée de câble par presse-étoupe par en haut ou par en bas. Boîtier en 2 parties, préparé pour un montage sur rail DIN avec un adaptateur à l'arrière. Il est également possible de monter l'adaptateur sur le côté.

Contenu de la livraison :
Boîtier électronique sur rail DIN avec plateau d'épissure intégré (monté), équipé de 6 coupleurs LC-Duplex, 1 support d'épissure, 1 presse-étoupe (M20x1,5)

Avantages

- Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
- Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
- Conforme aux normes industrielles
- Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
- Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
- Plateau à cordon extrémité libre parfaitement dimensionné et breveté pour une épissure simple et des rayons de courbure compacts.
- Pour un raccordement aisé sur le terrain

Données commerciales

Référence	1343385
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNGAB
Product key	ABNGAB
GTIN	4063151655068
Poids par pièce (emballage compris)	700 g
Poids par pièce (hors emballage)	616,88 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Les cordons extrémités libres du fil doivent être achetés séparément

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Série	FDX 20 series
Type	Module pour profilé
Nombre de sorties de câble	2
Nombre de prises	6
Nombre de prises	12
Type de presse-étoupe	M20 x 1,5
Capot de protection	oui
Sortie du câble	haut en bas

Propriétés électriques

Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Épisser

Dimensions

Largeur	40 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	115 mm

Boîtier

Largeur du boîtier	40 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	1,25 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Céramique-Circonia
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris

Câble/conducteur

Type	Fibre de verre
Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 12 mm

Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 12 mm
Résistance à l'huile	non
Résistance à la propagation des flammes	oui

Câble fibre optique

Fibre	GOF
Type de fibre	Fibres de verre multimode
Support de transmission	FO

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M20 x 1,5
Cycles d'enfichage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (selon CEI 60529)
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (Catégorie OPhd+)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	0 °C ... 55 °C
Résistance à l'huile	non

Normes et spécifications


Résistance à la propagation des flammes	oui
Résistance à l'huile	non

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Déplacement flexible de l'adaptateur de profilé

Dessins

Dessin schématique



Brochage des prolongateurs

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1343385

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E335024-20250729

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E335024-20250729

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 10.0	EC002699

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr