CATAN CONTROL PANEL - Ecran

1371366

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1371366

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Écran tactile pour la commande prioritaire locale et la configuration du contrôleur Catan et des modules d'extension Catan. Taille de l'écran 2.4“. Raccordement via connecteurs USB-C.

Description du produit

Le Catan Control Panel est un écran tactile qui peut être fixé en option sur le contrôleur Catan et sur tous les modules d'extension Catan en tant qu'accessoires. L'état de chaque canal d'E/S peut être consulté via une interface utilisateur clairement structurée. Un écrêtement des valeurs actuelles est possible aussi bien pour les canaux de sortie que pour les canaux d'entrée. L'écran peut également être utilisé à distance de l'appareil de base, par exemple dans la porte d'une armoire électrique. Un kit de montage et une rallonge USB-C sont disponibles pour le montage. L'appareil est Cradle to Cradle Certified® au niveau Bronze.

Avantages

- Un seul écran enfichable pour tous les modules Catan
- Utilisation intuitive avec indicateur d'état et ecrêtement des canaux d'E/S du module situé en dessous
- Commande locale même sans connexion à l'automate
- Informations supplémentaires visibles pour chaque canal, comme les noms des points de données
- Écran IPS bien lisible et à fort contraste avec capteur tactile capacitif
- Protection d'accès par code PIN

full scope
CERTIFIED
cradle to cradle
bronze version 4.0
C2CCERTIFIED.ORG

Données commerciales

Référence	1371366
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRHAFA
Product key	DRHAFA
GTIN	4063151730024
Poids par pièce (emballage compris)	68 g
Poids par pièce (hors emballage)	58 g
Numéro du tarif douanier	85371091
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Terminal de commande
Gamme de produits	Catan
Lieu d'implantation	Utilisation en intérieur
Lieu d'installation	Distribution secondaire
	Armoire électrique
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Poids	58 g

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Écran

Type d'écran	6.1 cm / 2.4"-TFT
Résolution d'écran	320 x 240 Pixel(s)

Interfaces

Raccordement au contrôleur Catan ou au module d'extension Catan

Nombre d'interfaces	1
Type de raccordement	USB 2.0 Full speed, connecteur type C
Vitesse de transmission	max. 12 Mbit/s

Propriétés électriques

Alimentation

Tension d'alimentation (DC)	5 V DC (via interface USB des modules Catan)
Courant max. absorbé	max. 160 mA

Montage

Type de montage	Montage par encliquetage (Encliquetage sur le contrôleur Catan ou le module d'extension Catan)
	Montage en déporté dans la porte de l'armoire électrique (Câble : voir les accessoires, épaisseur de paroi : 1 mm ... 4 mm)
Position de montage	horizontal

Indications sur les matériaux

Couleur (Partie inférieure du boîtier)	gris (RAL 7042)
Couleur (Partie supérieure du boîtier)	gris clair (RAL 7035)
Matériau (Boîtier)	Polycarbonate

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 50 °C (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Dimensions

Largeur	44,6 mm
Hauteur	15,3 mm
Longueur	107,6 mm


Dessins

Dessin coté



Dimensions

Schéma fonctionnel



Circuit interne des bornes

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1371366

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	16,42 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr