

GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface



1380010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La passerelle MQTT/MODBUS... permet la transmission bidirectionnelle des données entre les appareils série ou Ethernet Modbus et un MQTT-Broker. Comprend un port RJ45 et un port D-SUB 9.

Données commerciales

Référence	1380010
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC323
Product key	DNC323
GTIN	4063151748197
Poids par pièce (emballage compris)	171,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	111 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface



1380010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Restriction d'utilisation

Remarque CEM	CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements
--------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Convertisseur d'interface
MTBF	92,1 Années (Norme Telcordia, température : 25 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,0)
	61,4 Années (Norme Telcordia, température : 40 °C, charge : 50 %, facteur d'environnement = 1,5)

Propriétés du système

Modbus/TCP-Client

Nombre de clients Modbus/TCP	96
------------------------------	----

Propriétés électriques

Isolation galvanique	CEI UL 61010-1 (VCC // Ethernet)
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,44 W (pour 24 V DC)
Tension d'essai Interface de données/Interface de données	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai interface de données/alimentation	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)
	1,5 kV _{eff}

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	10,8 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC)
Courant absorbé typique	48 mA (24 V DC)
Courant max. absorbé	60 mA (24 V DC)

Fonction

Management	Gestion basée sur le web
Indicateurs d'état et de diagnostic	LED : état, ACT/LNK (circulation de données Ethernet)

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Section de conducteur souple	0,20 mm ² ... 2,50 mm ²
Section de conducteur AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Interfaces

GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface



1380010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>

Signal	Ethernet
	Modbus
Serveur Web	oui

Données:

Débit série	10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation
Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45, blindé
Nombre de voies	1
Distance de transmission	≤ 100 m (paire torsadée blindée)
Protocoles supportés	Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP, MQTT
Protocoles auxiliaires	ARP, DHCP (Client), PING

Données: Modbus RTU / ASCII

Débit série	0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s
Nombre de connexions	1
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB 9
Schéma des pôles	DTE
Distance de transmission	15 m
Format de données/détrompage	5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide
Contrôle du flux de données / protocoles	Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS

Données: Modbus RTU / ASCII

Débit série	0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s
Nombre de connexions	1
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB 9
Schéma des pôles	2, 3, 5, 7, 8
Distance de transmission	≤ 1200 m
Résistance terminale	120 Ω (configurables)
Format de données/détrompage	5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide

Données: Modbus RTU / ASCII

Débit série	0,3 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 115,2 ; 230,4 kBit/s
Nombre de connexions	1
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB 9
Schéma des pôles	3, 5, 7
Résistance terminale	120 Ω (configurables)
Format de données/détrompage	5/6/7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, parité Aucune/Paire/Impaire/Marquée/Vide

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	115 mm

GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface



1380010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
Matériau du boîtier	PA 6.6

Contrôles mécaniques

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	:
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	:

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	< 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

UL, USA / Canada

Repérage	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
----------	--

ATEX

Repérage	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	DEMKO 18ATEX 2026

IECEX

Repérage	Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	IECEX UL 18.0023X

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Immunité	EN 61000-6-2:2005

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	EN 55022, EN 55024
----------------------	--------------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface



1380010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



IECEX

Identifiant de l'homologation: IECEX UL 18.0023X



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E196811



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E196811



ATEX

Identifiant de l'homologation: DEMKO 18 ATEX 2026X

GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface



1380010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

GW MQTT/MODBUS 1E/1DB9 - Convertisseur d'interface



1380010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380010>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr