# AXC F XT KIT - Module d'extension API

1383116

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383116

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



PLCnext Control Extension, Module d'extension API, Juxtaposition à gauche, Kit Mini PCIe; indice de protection: IP20; Eléments fournis: incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F; Automate pris en charge: AXC F 2152, AXC F 3152; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).


ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1383116 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRADAF |
| Product key | DRADAF |
| GTIN | 4063151755171 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 186 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 115 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 126,93 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |

### Remarques

| | |
|---|---|
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Positions de montage possibles | Juxtaposition à gauche |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur (Boîtiers) | gris (RAL 7042) |

### Propriétés du système

| | |
|---|---|
| Automate pris en charge | AXC F 2152 |
| | AXC F 3152 |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | PLCnext Control Extension |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | typ. 0,372 W |

Potentiels: Alimentation en tension logique $U_L$

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | typ. 15,5 mA (sans module Mini PCIe) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
| | Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle |

Potentiels

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | sans module Mini PCIe |
| | sans module Mini PCIe |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer, sans module Mini PCIe) |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer, sans module Mini PCIe) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, sans module Mini PCIe) |

Contrôle mécanique


| | |
|---|---|
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g (sans module Mini PCIe) |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g (sans module Mini PCIe) |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g (sans module Mini PCIe) |

## Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |

## Dessins

Dessin coté



## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001604 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | acf577e7-3263-436b-9582-7c682460c7ac |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 19,535 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr