

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batterie de recharge à alimentation secourue



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383182>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Batterie de recharge, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah



Données commerciales

Référence	1383182
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CMUEV3
Product key	CMUEV3
GTIN	4063151757205
Poids par pièce (emballage compris)	28□600 g
Poids par pièce (hors emballage)	28□600 g
Numéro du tarif douanier	85072080
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383182>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque concernant la batterie	Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ».
---------------------------------	--

Stockage d'énergie

Entrée

Tension d'entrée	2x 12 V
Capacité nominale	40 Ah

Généralités

Type de batterie	BB Battery BP 40-12FR
Technologie pile	VRLA-AGM
IQ-Technology	oui
Dernière mise en service (accu uniquement)	12 Mois (0 °C ... 20 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine	9 Mois ... 12 Mois (20 °C ... 30 °C) 6 Mois ... 9 Mois (30 °C ... 40 °C)
Capteur de température	oui

Propriétés du produit

Type de produit	Batterie
Gamme de produits	Batterie de rechange

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	333 mm
Hauteur	173 mm
Profondeur	199 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 IP20
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 40 °C

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batterie de recharge à alimentation secourue



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383182>

Température ambiante (charge)	0 °C ... 40 °C
Température ambiante (décharge)	-20 °C ... 50 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non
------------------------	-----

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383182>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27059090
ECLASS-15.0	27050492

ETIM

ETIM 10.0	EC002839
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/40AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



1383182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1383182>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipped électrique et électronique
---	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f888f80-8751-43de-a8e5-547bf9f6e0c7

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr