EML-PR (29X9)R/CHARX - Protection contre les contacts

1387094

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1387094

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Protection contre les contacts, Rouleau, vierge, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Description du produit

Film protecteur transparent pour l'étiquette d'identification EMLP (29x9)R/CHARX destinée au connecteur de charge AC de Phoenix Contact E-Mobility

Avantages

- Résistance mécanique et chimique élevée
- À coller sur l'étiquette portant une inscription pour protéger les repérages
- Convient à une utilisation durable en extérieur

Données commerciales

Référence	1387094
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG2414
Product key	BG2414
GTIN	4063151763923
Poids par pièce (emballage compris)	89,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	80,1 g
Numéro du tarif douanier	39191080
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Film protecteur transparent pour l'étiquette d'identification EMLP (29x9)R/CHARX destinée au connecteur de charge AC de Phoenix Contact Électromobilité

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Domaine d'application	Phoenix Contact : EMLP (29X9)R/CHARX

Repérage

Nombre d'étiquettes	500
Nombre d'étiquettes par ligne	2

Dimensions

Largeur	28,90 mm
Hauteur	8,90 mm
Profondeur	0,05 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	29 mm
Hauteur du champ de texte	9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau embase	Polyester

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023
Exigence	≥ 5 N
Résultat	Essai réussi

Essai de scotch

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	2000 h
Méthode	Irradiation artificielle.

Résistance aux intempéries

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 4892-2:2021-11

Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	4000 h
Méthode	A

Stockage à température

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Résultat	Essai réussi
Durée	840 h
Température de contrôle	80 °C

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Montage

Type de montage	collage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	24292214
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr