

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12 Push-Pull, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 Push-Pull, codage: A, longueur de câble: 0,6 m

Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide Push-Pull

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Référence | 1395969 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CDC |
| Product key | AF1CDC |
| GTIN | 4063151816834 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 49,99 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 49,99 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application | Standard |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |

Propriétés d'isolation

| | |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|--|
| Matériau | PK (Porte-contacts mâle) (Porte-contacts femelle) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |

Propriétés électriques

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale U_N | 48 V AC 60 V DC |
| Intensité nominale I_N | 4 A |

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
|--------------------|------------|

Signalisation

| | |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

Connecteur

Raccordement 1

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Type | connecteur mâle droit M12 Push-Pull |
| Nombre de pôles | 5 |

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

| | |
|----------------------|-----------|
| Mode de verrouillage | Push-Pull |
| Type de codage | A |


Raccordement 2

| | |
|----------------------|--|
| Type | Connecteur femelle droit M12 Push-Pull |
| Nombre de pôles | 5 |
| Mode de verrouillage | Push-Pull |
| Type de codage | A |

Câble/conducteur

| | |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 0,6 m |
|-------------------|-------|

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Poids de gaine | 33 kg/km |
| Style UL AWM | 20549 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Blindé | non |
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 5x 0,34 mm ² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm 0,05 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 4,55 mm ±0,15 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | noir, marron, bleu, blanc, vert/jaune |
| Epaisseur isolement | env. 0,50 mm |
| Résistance max. du conducteur | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 16 GΩ*km (à 20 °C) |
| Tension nominale câble | 300 V |
| Tension d'essai | 3000 V |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 23 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

| | |
|---|---|
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 46 mm, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s ² |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥5000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants résistant à l'hydrolyse et aux microbes résistant à l'eau de mer relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles exempt de silicone exempt de substances néfastes à l'application d'enduits souple |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|--|
| Indice de protection | IP65 |
| | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |

Normes et spécifications

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | M12-Push-Pull |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-010 |

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 Push-Pull, droit

Dessin coté



Connecteur femelle M12 Push-Pull, droit

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs

1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle

Dessin schématique



Nombre de pôles femelle M12

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Schéma de connexion



Disposition des contacts des connecteurs M12 mâles et femelles

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

|  cULus Listed Identifiant de l'homologation: E221474 | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | Tension nominale U_N | Intensité nominale I_N | Section AWG | Section mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 4 A | - 22 | - |

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

SAC-5P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS - Câble pour capteurs/actionneurs



1395969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1395969>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr