BC 161,6 DKL R BK S1723 - Couvercle de boîtier

1396661

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1396661

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure présente un article standard

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couvercle encliquetable (verrouillé), largeur: 161,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 8 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)

Avantages

- Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
- Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
- En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
- Montage sans outil
- Disponible avec des largeurs de 1 ... 12 graduations (17,8 mm ... 215,6 mm)
- Conforme à la norme DIN EN 43880

Données commerciales

Référence	1396661
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHBAB
Product key	ACHBAB
GTIN	4063151781415
Poids par pièce (emballage compris)	20,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,02 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880
Type de boîtier	Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments
Série de boîtiers	BC
Gamme de produits	BC 161,6..
Nombre (Ouvertures de raccordement)	0
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	161,6 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	8 mm
Graduation	9 HP

Indications sur les matériaux

Couleur (Couvercle de boîtier)	noir (RAL 9005)
Matériau Couvercle de boîtier	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Indications concernant le circuit imprimé

Type de fixation de circuits imprimés	Verrouillage

Montage

Type de montage	Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1396661

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E240868

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,077 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr