

VS-MP-PPC/PPC-1G - Prolongateur



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403685>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prolongateur, design: Version 14, indice de protection: IP65, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, coloris: noir, Ethernet

Description du produit

Données interface Push-Pull ; variante 14

Avantages

- Montage fixe également possible
- Caches inclus pour assurer la protection contre les facteurs environnementaux
- Conception robuste

Données commerciales

Référence	1403685
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOFB
Product key	ABNOFB
GTIN	4046356664349
Poids par pièce (emballage compris)	257,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	183,626 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Type	Version 14
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	1,5 A
Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Tension de tenue aux chocs assignée	30 V
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	1 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur
----------------------	--------------

Dimensions

Largeur	38 mm
Hauteur	51 mm
Longueur	115 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de contact	Phosphore bronze

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 750 (Données)
--------------------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/PPC-1G - Prolongateur

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403685>




Montage

Type de montage

Montage vissé

Dessins



VS-MP-PPC/PPC-1G - Prolongateur



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403685>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403685>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	48ea2a4a-82ed-4d99-ac27-b76ce4a05f12

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	8,677 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr