HC-ADV-B06-HHWH-1SGM20-PL - Boîtier

1404224

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404224

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B6, avec verrouillage, matériau: PA, nombre de sorties: 1, latérale, M20, hauteur: 93,7 mm, presse-étoupe: avec, Standard

Avantages

- Raccordement vissé intégré
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

Référence	1404224
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APG
Product key	AF7APG
GTIN	4046356681957
Poids par pièce (emballage compris)	118,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	118,1 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B06, BB10, DD24, M


Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage vissé
Type de boîtier	Capot passe-câble
Application	Standard
Type	B6
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	M20
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)
Blindé	non
Sortie du câble	latérale
Raccordement à filetage Pg	avec

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du câble	8 mm ... 13 mm
Couple de serrage	3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot)
Couple de serrage écrou-chapeau	5,00 Nm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	93,7 mm
Longueur	92 mm
Ouverture écrou-chapeau	22 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	52 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Vis de serrage	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
Matériau d'étanchéité GRP	NBR (Joint profilé)
	NBR
Matériau du boîtier	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable

Matériau de vis de verrouillage	Acier inoxydable

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M20
Type de verrouillage	Vis

Câble/conducteur


Diamètre extérieur du câble Câble 1	8 mm ... 13 mm

Montage

Instructions de montage	Vis de verrouillage M6, avec tête de vis à six pans creux de 5 mm
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)


Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404224

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr