

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1403253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M8, codage: A, longueur de câble: 5 m

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1403253       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF1BBA        |
| Product key                         | AF1BBA        |
| GTIN                                | 4046356645553 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 131,5 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 124,6 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1403253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application                | Standard                        |
| Nombre de pôles            | 3                               |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | non                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                                |
| Matériau du joint                   | NBR                               |
| Matériau de surface de prise        | TPU, ignifuge, autoextinguible    |
| Matériau de contact                 | CuSn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | TPU GF                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |

### Propriétés électriques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Résistance d'isolement   | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension nominale $U_N$   | 48 V AC<br>60 V DC         |
| Intensité nominale $I_N$ | 4 A                        |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | $\geq 100$ |
|--------------------|------------|

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|      |                 |
|------|-----------------|
| Type | extrémité libre |
|------|-----------------|

#### Raccordement 2

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Type            | Connecteur femelle coudé M8 |
| Nombre de pôles | 3                           |

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1403253


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

|                |   |
|----------------|---|
| Type de codage | A |
|----------------|---|

## Câble/conducteur

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Longueur du câble | 5 m |
|-------------------|-----|

### PVC noir [PVC]

|   |  |
|---|--|
| Dessin coté                             |  |
| Poids de gaine                          | 29 kg/km   |
| Nombre de pôles                         | 3  |
| Blindé                                  | non  |
| Type                                    | PVC noir [PVC]   |
| Structure du conducteur ligne de signal | 14x 0,15 mm  |
| AWG ligne de signaux                    | 24   |
| Section de câble                        | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal)  |
| Diamètre de fil avec isolant            | 1,17 mm ±0,05 mm   |
| Diamètre extérieur du câble             | 4,20 mm ±0,15 mm   |
| Gaine extérieure, matériau              | PVC  |
| Gaine extérieure, coloris               | noir RAL 9005  |
| Matériau conducteur                     | Cordon Cu nu   |
| Matériau isolant de fil                 | PVC  |
| Fil, coloris                            | marron, bleu, noir   |
| Epaisseur isolement                     | ≥ 0,23 mm (Isolant de fil)   |
| Epaisseur gaine extérieure              | ≥ 0,76 mm  |
| Câblage total                           | 3 fils torsadés longitudinalement  |
| Résistance max. du conducteur           | max. 79 Ω/km (à 20 °C)   |
| Résistance d'isolement                  | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C)  |
| Tension nominale câble                  | ≥ 300 V  |
| Tension d'essai                         | ≤ 3000 V   |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe    | 13 mm  |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL Style 2464  |
| Résistance à l'huile                    | EN 60811-2-1   |
| Température ambiante (fonctionnement)   | -25 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)<br>-10 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)       |

## Conditions environnementales et de durée de vie

|                      |      |
|----------------------|------|
| Conditions ambiantes | IP65 |
|----------------------|------|

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1403253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

|   |  |
|---|--|
| Indice de protection  | IP67   |
|   | IP68   |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

M8

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M8   |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-104 |


# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1403253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>


## Dessins

Dessin coté



Connecteur femelle M8 x 1, coudé

Dessin schématique




Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs

1403253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

## Schéma de connexion



Disposition des contact des connecteurs mâles/femelles M8

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs





1403253


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

|  <b>UL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine  |                        |                          |             |                       |
|  | 60 V                   | 4 A                      | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: FILE E 221474 |                        |                          |             |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|   | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine   |                        |                          |             |                       |
|   | 60 V                   | 4 A                      | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|--|--|
|--|--|

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1403253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR - Câble pour capteurs/actionneurs



1403253

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403253>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

1,177 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)