VS-MP-PPC/PPC-1G - Prolongateur

1403685

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1403685

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

30 V
IEC



Prolongateur, Version 14, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, type de raccordement: Prolongateur, matériau: Métal, indice de protection: IP65, coloris: noir

Description du produit

Données interface Push-Pull ; variante 14

Avantages

- Montage fixe également possible
- Caches inclus pour assurer la protection contre les facteurs environnementaux
- Conception robuste

Données commerciales

Référence	1403685
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOFB
Product key	ABNOFB
GTIN	4046356664349
Poids par pièce (emballage compris)	257,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	183,626 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Type	Version 14
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	1,5 A
Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Tension de tenue aux chocs assignée	30 V
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	1 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5, 1 Gbit/s

Dimensions

Largeur	38 mm
Hauteur	51 mm
Longueur	115 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de contact	Phosphore bronze

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 750 (Données)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C


Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 10.0	EC001134

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	48ea2a4a-82ed-4d99-ac27-b76ce4a05f12

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	8,677 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr