

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Cadre



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405361>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, métallique, avec système Freenet, pour découpe de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation ; raccord de connecteur femelle à connecteur femelle inclus

Données commerciales

Référence	1405361
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNODB
Product key	ABNODB
GTIN	4046356419932
Poids par pièce (emballage compris)	44,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) et chapitre 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Freenet
Type	Version 14
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	2

Propriétés électriques


Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Push-Pull
----------------------	-----------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	29,5 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	62,9 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	nickelé
Matériau de surface du contact	Au/Ni

Conditions environnementales et de durée de vie

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Cadre



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405361>

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65/IP67
----------------------	-----------

Montage

Type de montage	Montage mural
-----------------	---------------


Dessins

Dessin coté




Découpe de montage


Dessin schématique




Dessin schématique



Dessin schématique



Dessin schématique



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405361>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,411 kg CO2e
---------	---------------