# VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Prolongateur RJ45

1405183

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405183

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

800 V
IEC



Prolongateur RJ45-Push-Pull

Prolongateur RJ45 Push-Pull, IP65, métallique, CAT5e, avec capot de protection, couleur : nickelé

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1405183 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNOAZ |
| Product key | ABNOAZ |
| GTIN | 4046356332774 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 202,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 201,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Isolant femelle |
| Type | RJ45 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Enfichable | RJ45 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Sortie du câble | droit |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
| Courant de référence | 1 A |
| Intensité nominale $I_N$ | 0,5 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 |

### Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Prolongateur |

### Interfaces

| | |
|---|---|
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 29 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Longueur | 78,4 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Coloris | argent |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Matériau de surface du boîtier | métallisé |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Or |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440390 |
| ECLASS-15.0 | 27440325 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001134 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,884 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr