VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Prolongateur FO

1405206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405206

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

800 V
IEC

Prolongateur SC-RJ Push-Pull, IP65, métallique, avec capot de protection, couleur : nickelé



Prolongateur SCRJ-Push-Pull

Données commerciales

Référence	1405206
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOBZ
Product key	ABNOBZ
GTIN	4046356332804
Poids par pièce (emballage compris)	113,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	115,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Isolant femelle
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SCRJ
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Atténuation	0,2 dB (selon CEI 61300-3-4)
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Intensité nominale I_N	0,5 A
Support de transmission	FO

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Métallique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	métallisé

Câble/conducteur

Type	Fibre optique
Résistance à l'huile	oui
Résistance à la propagation des flammes	oui

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Type de fibre	GOF, PCF, POF

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	>= 500

Valeurs caractéristiques

Atténuation	0,2 dB (selon CEI 61300-3-4)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	0 °C ... 50 °C
Résistance à l'huile	oui

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	oui
Résistance à l'huile	oui

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405206

UL Listed
Identifiant de lhomologation: E308814-20070105

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,565 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr