

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection



1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Bouchon d'étanchéité à verrouillage pour cadre Push-Pull Power (VS-PPC-F2...), indice de protection IP65/67



Capot d'enclenchement

Avantages

- Compatible avec le cadre IP67
- Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
- Design industriel robuste

Données commerciales

Référence	1405303
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOJZ
Product key	ABNOJZ
GTIN	4046356420419
Poids par pièce (emballage compris)	10,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,018 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection



1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot de protection
Type	Version 14

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22 mm
Profondeur	21 mm
Longueur	34 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection


1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>



Dessins

Dessin coté



Bouchon d'étanchéité avec verrouillage pour cadre Push-Pull

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L - Capot de protection



1405303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405303>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,048 kg CO2e
---------	---------------