

# HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm

## Données commerciales

Référence	1407672
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4046356776400
Poids par pièce (emballage compris)	65,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	65,3 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques


### Montage

Instructions de montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois
-------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Nombre de conducteurs	1
Type de presse-étoupe	M40
Blindé	non

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	48,8 mm
Hauteur	81,5 mm
Profondeur	74,8 mm
Ouverture écrou-chapeau	36 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Vis de serrage	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / V2
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	NBR
Matériau du raccordement vissé	PA

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	19 mm ... 28 mm
-------------------------------------	-----------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

# HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>



## Dessins

Dessin coté



Schéma

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

**DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

# HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,331 kg CO2e
---------	---------------