

# HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Boîtier



1407641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407641>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B10, avec étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 90 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

## Données commerciales


Référence	1407641
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4046356777056
Poids par pièce (emballage compris)	120,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	118,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Gamme de produits	HC-EVO-B
Application	Standard
Type	B10
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté		
Largeur	44 mm	
Hauteur	90 mm	
Longueur	73 mm	

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

### Montage

Instructions de montage	Le boîtier prolongateur doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Le montage du raccordement vissé EVO requiert, par exemple, une clé à tube.
-------------------------	--

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)

# HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK - Boîtier




1407641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407641>

Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

## Dessins

Dessin coté



Schéma

1407641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407641>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407641>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1407641

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407641>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

### ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,977 kg CO2e
---------	---------------