HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe

1407672

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M40, diamètre de câble 19 ... 28 mm

Données commerciales

Référence	1407672
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4046356776400
Poids par pièce (emballage compris)	65,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	65,3 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Nombre de conducteurs	1
Type de presse-étoupe	M40
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	48,8 mm
Hauteur	81,5 mm
Profondeur	74,8 mm
Ouverture écrou-chapeau	36 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau Vis de serrage	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / V2
Matériau d'étanchéité GRP	NBR (Joint torique)
	NBR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	19 mm ... 28 mm


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Dessins

Dessin coté



Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407672

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,331 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr