

# HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B10



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1407707       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF7AUX        |
| Product key                         | AF7AUX        |
| GTIN                                | 4046356778015 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,05 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3,05 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 40169300      |
| Pays d'origine                      | IT            |

# HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Type de produit | Joint |
|-----------------|-------|

### Indications sur les matériaux

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Matériau du joint Joint d'étanchéité profilé | NBR |
|----------------------------------------------|-----|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

### Montage

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Le joint de rechange doit être collé avec de la colle Loctite 454. |
|                         | Pour boîtiers HC-EVO-B10.....BK                                    |


# HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



## Dessins



Schéma

# HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B10-SP-RBK - Joint profilé

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407707>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 27440292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,157 kg CO2e |
|---------|---------------|