


HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact



1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 6+2+PE, taille: B16, contacts de puissance: 6, contacts de commande: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 690 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance

Avantages

- Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
- Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
- Possibilité de câblage automatisé par un robot
- Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
- Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique

Données commerciales

Référence	1407740
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABG
Product key	AF7ABG
GTIN	4046356777452
Poids par pièce (emballage compris)	67,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	67,3 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact



1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Utiliser uniquement des conducteurs souples avec embouts
Généralités	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Montage

Instructions de montage	L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact à polarité fixe
Série	HC-HV
Application	Puissance
Type	B16 B32
Nombre de pôles	8
Enfichable	6+2+PE
Nombre de raccordements par pôle	1
Nombre de contacts de puissance	6
Nombre de contacts de commande	2

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34 mm
Hauteur	32 mm
Longueur	84 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	77,5 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	2,5 mm
---------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement Push-in (Contacts de puissance)
	Raccordement Push-in (Contacts de commande)

HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact



1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

Nombre de raccordements par pôle	1
----------------------------------	---

Raccordement du conducteur

Section raccordable	0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de puissance)
	0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande)
Section raccordable AWG	26 ... 14 (Contacts de puissance)
	26 ... 14 (Contacts de commande)
Couple de serrage	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC)
Longueur à dénuder	8 mm ... 10 mm (Contacts de puissance)
	8 mm ... 10 mm (Contacts de commande)

Propriétés électriques

Tension assignée (III/2) contacts	830 V
Tension de référence (III/3)	690 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV (Contacts de puissance)
	6 kV (Contacts de commande)
Courant de référence	16 A
	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau surface de contact, contact de puissance	Ag
Matériau surface de contact, contact de commande	Ag
Normes / Spécifications	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)
---------------------------------------	---

Normes et spécifications

Essai

HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact



1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

Normes/prescriptions

PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires -
Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2
(Niveau de risque HL1 - HL3)

HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact


1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>




Dessins

Dessin coté




Schéma

Dessin coté




Découpe pour le montage en cas d'utilisation sans boîtier

Dessin schématique



Vu côté câblage



Courbe de derating

HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact



1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



CSA

Identifiant de l'homologation: 013631_0_000

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	16 A	- 14	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 14	-



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 14	-

HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact



1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-HV06-I-PT-M - Élément de contact



1407740

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407740>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr