
# SAC-8P- 5,0-PURMC/M12FR - Câble multiconducteur

1407822

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407822

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prise de raccordement M12, coudée, 8 pôles, avec câble multiconducteurs raccordé, pour répartiteur pour capteurs/actionneurs à emplacements M8, longueur de câble : 5 m

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1407822 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CFA |
| Product key | AF1CFA |
| GTIN | 4046356857505 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 247 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 236 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Câble principal préconfectionné |
| Application | Boîte de capteurs/actionneurs |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de prises | 6 |
| Détrompage | A |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale $U_N$ | 30 V AC |
| | 30 V DC |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Connexion fixe |

### Signalisation

| | |
|---|---|
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau Boîtier | PUR |
| Matériau Douille filetée | Alliage de Cu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau d'étanchéité GRP | NBR |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |

### Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---|---|
| Type de codage | A |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 5 m |

PUR exempt d'halogène noir [PUR]

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |

| | |
|---|---|
| Poids de gaine | 46 kg/km |
| Style UL AWM | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | non |
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Section de câble | 8x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau de remplissage | PE |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge |
| Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,80 mm |
| Câblage total | 8 fils avec 2 masses de remplissage en direction de l'âme |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 78 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ*km (à 20 °C) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω +15 % (pour 1 MHz) |
| Capacité de la ligne | ≤ 70 pF/m |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V |
| Tension d'essai | ≥ 3000 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 8 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 48 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 59 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 59 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
| Capacité de charge dynamique (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Cycles de torsion: ≥5000000, Fréquence de torsion: 35 cycles/min. |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 FT2 |
| | selon DIN EN 60332-2-2 (20 s) |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
| | résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
| | relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) |
| | Non adhésif |
| | résistant à l'usure |
| | compatible chaîne porte-câbles |

| | |
|---|---|
| Propriétés particulières | exempt de silicone |
| | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
| | souple |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| | IP67 |
| | IP68 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |

## Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |

## Dessins

Dessin coté




Connecteur femelle M12 x 1, coudé

Schéma de connexion



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407822

**EAC-RoHS**
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001855 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,082 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr