CES-B24-10XSRC-BK - Cadre d'étanchéité

1411074

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411074

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre d'étanchéité avec fermeture à vis, taille : B24, avec 10 capots passe-câble coniques déjà montés pour diamètre de conducteur entre 2 mm et 11 mm

Données commerciales

Référence	1411074
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7CAX
Product key	AF7CAX
GTIN	4046356921886
Poids par pièce (emballage compris)	270,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	258,7 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Cadre pour passe-câbles
Type	B24
Type de cadre	Cadre d'étanchéité avec passe-fils coniques

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	2 Nm ... 4 Nm (Vis de verrouillage)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	58 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	147 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	130 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	113 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA (Cadre)
	NBR (Passe-fils coniques)

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	10x 2 mm ... 11 mm

Valeurs caractéristiques

Nombre de joints pour câbles	10

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP54
	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C (statique)

Montage

Instructions de montage	Vis de verrouillage M4 avec tête à six pans creux de 3 mm, couple de serrage 2 ... 4 Nm
	Poser le joint plat ci-joint entre le mur et le cadre d'étanchéité dans le cas d'un montage mural. IP54 : montage vertical du cadre d'étanchéité / montage horizontal du cadre d'étanchéité (sens de sortie du câble vers le bas). IP65 : montage vertical / montage horizontal (sens de sortie du câble vers le bas) du cadre d'étanchéité directement sur la paroi du boîtier et utilisation d'un collier serrant large de 3,6 mm (par ex. article 3240744).


Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Dessin coté



Découpe de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411074

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003VJ

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,686 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr