G-INS-PG9-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411171

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411171

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Standard, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg9, coloris: argenté, avec joint torique

Données commerciales

Référence	1411171
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DAX
Product key	AF7DAX
GTIN	4046356923057
Poids par pièce (emballage compris)	18,265 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,89 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe
Application	Standard
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BSBC-02
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	28 mm
Longueur filetage de raccordement	6 mm
Diamètre de perçage	15,3 mm ... 15,4 mm
Ouverture écrou-chapeau	17 mm
Ouverture manchon	17 mm
Cote d'encoignure six-pans	18,9 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg9

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	6 Nm ±0,5 Nm (Écrou borgne)
	4 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau Cage de serrage	PA 6
Matériau d'étanchéité GRP	Perbunan
	CR
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble Câble 1	4 mm ... 8 mm
Diamètre extérieur du câble	4 mm ... 8 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar, 30 mn)
	IP69 (DIN EN 60529 / CEI 60529)
Indice de protection (NEMA)	4X
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411171

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003WY

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f335bec-2a52-4924-bd8e-3f66454d02b2

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,249 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr