# A-INL-M32-S-S - Contre-écrou

1411251

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411251

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M32 x 1,5, coloris: argenté



## Données commerciales


| | |
|---|---|
| Référence | 1411251 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7DZX |
| Product key | AF7DZX |
| GTIN | 4046356923835 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,46 g |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Ecrou plat |
| Type de filetage | M32 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |   |
| Longueur | 4 mm |
| Diamètre Filetage de raccordement | 32 mm |
| Diamètre du filetage de raccordement | 32 mm |
| Ouverture contre-écrou | 36 mm |
| Cote d'encoignure six-pans | 40 mm |
| Type de filetage côté raccordement | M32 x 1,5 |
| Pas de vis | 1,5 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau | Acier inoxydable 1.4305 |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Absence d'halogène | oui |


### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -70 °C ... 220 °C |

## Dessins

Dessin coté




Schéma

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003608 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,064 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr